



Destornillador para Phillips, con mango de madera, Tamaño de ranura en cruz: 3



Datos de pedido

Número de pedido	668450 3
GTIN	4045197372451
Clase de artículo	62F

Descripción

Ejecución:

Mango de madera de haya sellada, con caperuzón de montaje de cuero. Varilla continua hasta el extremo del mango. Filo de acero al cromo vanadio, templado continuo, con resalto de 6 caras para ayuda para aplicar la llave, superficie con niquelado brillante.

Para Ø de tornillos: 5,3-7,2 mm

Longitud de cuchilla cortante: 150 mm

Longitud total: 269 mm

Hexágono como ayuda para la aplicación de llave: 13 mm

Descripción técnica

Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	13 mm
Para Ø de tornillos	5,3-7,2 mm
Longitud total	269 mm
Tamaño de ranura en cruz	3
Longitud de cuchilla cortante	150 mm
Perfil de salida	Destornillador para Phillips