



Destornillador para Phillips, con mango de madera, Tamaño de ranura en cruz: 4



Datos de pedido

Número de pedido	668450 4
GTIN	4045197372468
Clase de artículo	62F

Descripción

Ejecución:

Mango de madera de haya sellada, con caperuzón de montaje de cuero. Varilla continua hasta el extremo del mango. Filo de acero al cromo vanadio, templado continuo, con resalto de 6 caras para ayuda para aplicar la llave, superficie con niquelado brillante.

Para Ø de tornillos: 7,3 – 12,7 mm

Longitud de cuchilla cortante: 200 mm

Longitud total: 334 mm

Hexágono como ayuda para la aplicación de llave: 17 mm

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	200 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	17 mm
Para Ø de tornillos	7,3 – 12,7 mm
Tamaño de ranura en cruz	4
Longitud total	334 mm
Perfil de salida	Destornillador para Phillips