



## Martillo de cerrajero con cubierta protectora en el mango, Peso sin mango: 200g



### Datos de pedido

Número de pedido	750100 200
GTIN	4016134506659
Clase de artículo	73V

### Descripción

#### Ejecución:

Con **mango de madera de nogal negro**, de forma contorneada, pintado.

Cabeza de martillo forjada en estampa y rectificada a la medida exacta. Templada y revenida con esmero. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.

A partir de tamaño 200, con cubierta protectora de acero para el mango.

#### Norma:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

#### Material:

Acero especial para herramientas.

#### Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.º 752200, para tam. 50 en el n.º 751700 250 y para tam. 100 en el n.º 751700 260.

#### Nota:

**¡CUIDADO!**

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 750110

### Descripción técnica

Longitud de mango	280 mm
Peso sin mango	200 g
Tipo de producto	Martillo

---

## Accesorios

Mango de martillo Hickory con cuña anular Longitud de mango 280 mm

---

752200 280