

LOCTITE**Fijador de roscas, 50 ml, Denominación del fabricante: 222_EGFD**

Datos de pedido

Número de pedido	083301 222_EGFD
GTIN	3255460222340
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Fijador de roscas líquido.

Aplicación:

Resistencia baja – Separación posible con herramientas normales.

Resistencia media – Separación posible con herramientas normales.

Altamente resistente – La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C). Resistencia baja, desmontaje fácil, adecuado para todos los metales y materiales pasivos.

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.

Descripción técnica

Quality Dress	LOCTITE 222
---------------	-------------

Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Para tamaño de rosca M hasta	M36
Par inicial de arranque mínimo	6 Nm
Base química	Dimetacrilato
adecuado para material	Metal
Propiedad	tixotrópico
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	resistente a las vibraciones
Propiedad	evita que se agarrote
Forma	líquido
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Punto de inflamación	100 °C
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 150 °C
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
adecuado para ámbito de aplicación	aplicación versátil
Color	violeta
Temperatura de almacenamiento	8 - 21 °C
Capacidad	50 ml
Resistencia funcional según	6 h
Resistencia manual al cabo de	15 min
Viscosidad dinámica	900 - 1500 mPas
Desmontaje	con herramienta normal
Clase de resistencia	resistencia baja
Densidad	1,08 g/cm ³
Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Fijador de roscas

