

**RIDGID****Cortatubos INOX (VA) / cobre****Datos de pedido**

Número de pedido	819475
GTIN	95691318039
Clase de artículo	83R

**Descripción****Ejecución:**

Forma constructiva estable para solicitaciones máximas y cortes precisos por medio de 6 o 12 rodillos de guía. Trabajo extremadamente rápido y económico en cuanto a esfuerzo por medio de **rodillos de guía y cuchilla con rodamientos de bolas**. Incluye cuchillas de recambio.

**Aplicación:**

Especial para cortar tubos de acero VA y C galvanizados (hasta 3 mm de grosor de pared), pero también tubos de aluminio y de cobre.

Ø de la moleta: 22 mm

Moleta anchura: 8 mm

Moleta perforación: 8 mm

para Ø exterior tubo: 6 - 65 mm

**Descripción técnica**

Moleta perforación	8 mm
Ø de la moleta	22 mm
Moleta anchura	8 mm
para Ø exterior tubo	6 - 65 mm
Tipo de producto	Cortatubos

**Accesorios**

Juego de rodamientos de bolas 6 piezas	819479
Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 54E mm	814920 54E
Juego de cuchillas de recambio, 2 piezas	819480
Juego de pernos de ruedecillas 2 piezas	819478
Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 54 mm	814920 54
Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 35 mm	814920 35
Perno de ruedecillas	819477