



Cortatubos de carraca



Datos de pedido

Número de pedido	819370
GTIN	95691325730
Clase de artículo	83R

Descripción

Ejecución:

Mini-cortatubos **2 – en – 1**, con **función de carraca**. Mango de carraca ligero, ergonómico, de fundición a presión de aluminio. El cortatubos pequeño integrado se puede utilizar también sin el mango de carraca.

Aplicación:

Trabajo extremadamente cómodo para el usuario en combinación con el mango de carraca, sobre todo en lugares de difícil acceso. Para cortar tubos de cobre, aluminio y latón.

Ø de la moleta: 19 mm

Moleta anchura: 3 mm

Moleta perforación: 4,8 mm

para Ø exterior tubo: 6 - 28 mm

Descripción técnica

Moleta perforación	4,8 mm
Ø de la moleta	19 mm
para Ø exterior tubo	6 - 28 mm
Moleta anchura	3 mm
Número de rodillos de guía	2
Número de moletas	1
adecuado para material bruto	Cobre

adecuado para material bruto	Aluminio
adecuado para material bruto	Latón
con función de trinquete	sí
Tipo de producto	Cortatubos

Accesorios

Perno de ruedecillas	819476
Cuchillas de recambio	819375
Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 35 mm	814920 35
Juego de pernos de ruedecillas 2 piezas	819478
Perno de ruedecillas	819477
Perno de ruedecillas	819376
Perno de rodillo	819377
Juego de rodillos de repuesto 2 piezas	819378