



Cortatubos pequeño



Datos de pedido

Número de pedido	818500
GTIN	4018754035885
Clase de artículo	83A

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero especial forjado en estampa, cromado. Rodillos de guía amplios para corte de precisión angular. Husillo de marcha suave para ajuste del Ø de corte. Mango con fresa para interiores de tubos incorporada.

Aplicación:

Universal para cortar **tubos de cobre, aluminio, latón, plástico duro y tubos de acero / INOX de pared delgada.**

Pieza de repuesto:

Pernos de recambio n.º 818700 para moletas, rodillo de recambio n.º 818800.

Ø de la moleta: 20 mm

Moleta anchura: 6 mm

Moleta perforación: 4,8 mm

para Ø exterior tubo: 3 - 35 mm

Descripción técnica

Moleta anchura	6 mm
Ø de la moleta	20 mm
Moleta perforación	4,8 mm
para Ø exterior tubo	3 - 35 mm

Accesorios

Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 35 mm	814920 35
Rodillo	818800
Cuchillas de recambio	818600
Perno de rodillo	818700