



Juego de barras de mandrinar de acero sin RI, derecha, Tipo: SET09



Datos de pedido

Número de pedido	260038 SET09
GTIN	4045197905574
Clase de artículo	29W

Descripción

Ejecución:

Sin refrigeración interior.

Suministro:

En maletín de plástico.

Descripción técnica

Código ISO Soporte	S20R SCLCR09
Código ISO Soporte	S16Q SCLCR09
Código ISO Soporte	S25R SCLCR09
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	20 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	25 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	28 mm

Longitud de sujeción L ₂	15 mm
Longitud de sujeción L ₂	18 mm
Longitud de sujeción L ₂	23 mm
Desplazamiento central L ₃	10,7 mm
Desplazamiento central L ₃	10,5 mm
Desplazamiento central L ₃	14,5 mm
Longitud total L	180 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud total L	200 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500