

Garant**Cortatubos pequeño universal****Datos de pedido**

Número de pedido	818100
GTIN	4045197595638
Clase de artículo	81C

Descripción**Ejecución:**

Modo de construcción extremadamente resistente para solicitaciones máximas. Corte limpio y fiable mediante 4 rodillos de guía dispuestos en fila.

Cuerpo de base de fundición a presión de magnesio. Con moletas de recambio n.º 818110.

Ventaja:

Duraciones prolongadas gracias a la moleta con **recubrimiento de TiN**. Trabajo con ahorro de esfuerzo y tiempo gracias a:

- **Mango ergonómico**
- **Construcción ligera**
- **Rodillos de guía y moleta con rodamientos de aguja**
- **Desbarbador manual desmontable con cuchilla S20 recubierta de TiN.**

Aplicación:

Uso multifuncional para el corte de tubos de VA, Alu, latón y cobre.

Descripción técnica

Moleta perforación	4,85 mm
Ø de la moleta	19 mm
Moleta anchura	6,2 mm
para Ø exterior tubo	3 - 35 mm
Peso	335 g

Longitud	165 mm
Anchura	65 mm
Altura	40 mm
Número de rodillos de guía	4
Número de moletas	1
adecuado para material bruto	Latón
adecuado para material bruto	Cobre
adecuado para material bruto	VA
adecuado para material bruto	Aluminio
con función de trinquete	no
Tipo de producto	Cortatubos

Accesorios

Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 35 mm	814920 35
Perno de ruedecillas	819630
Cuchillas de recambio	818110
Surtido de rodillos de guía con rodamiento de agujas 16 piezas	818025