

Garant**Cortatubos universal****Datos de pedido**

Número de pedido	818150
GTIN	4045197595645
Clase de artículo	81C

Descripción**Ejecución:**

Modo de construcción extremadamente resistente para solicitudes máximas. Corte limpio y fiable mediante 4 rodillos de guía dispuestos en fila.

Cuerpo de base de fundición a presión de aluminio. Ajuste rápido del husillo por el principio de carraca y el muelle de retorno. Con moletas de recambio n.º 818110.

Ventaja:

Duraciones prolongadas gracias a la moleta con **recubrimiento de TiN**. Trabajo con ahorro de esfuerzo y tiempo gracias a:

- **Mango ergonómico**
- **Construcción ligera**
- **Rodillos de guía y moleta con rodamientos de aguja**
- **Desbarbador manual desmontable con cuchilla S20 recubierta de TiN.**

Aplicación:

Uso multifuncional para el corte de tubos de VA, Alu, latón y cobre.

Descripción técnica

para Ø exterior tubo	6 - 76 mm
Moleta anchura	6,2 mm
Moleta perforación	4,85 mm
Ø de la moleta	19 mm
Peso	880 g

Longitud	245 - 325 mm
Altura	40 mm
Anchura	100 mm
Número de rodillos de guía	4
Número de moletas	1
adecuado para material bruto	Latón
adecuado para material bruto	Cobre
adecuado para material bruto	VA
adecuado para material bruto	Aluminio
con función de trinquete	no
Tipo de producto	Cortatubos

Accesorios

Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 35 mm	814920 35
Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 54 mm	814920 54
Cuchillas de recambio	818110
Perno de ruedecillas	819630
Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 54E mm	814920 54E
Surtido de rodillos de guía con rodamiento de agujas 16 piezas	818035