

RIDGID**Cortatubos INOX (VA) / cobre****Datos de pedido**

Número de pedido	819470
GTIN	095691299635
Clase de artículo	83R

Descripción**Ejecución:**

Forma constructiva estable para solicitaciones máximas y cortes precisos por medio de 6 o 12 rodillos de guía. Trabajo extremadamente rápido y económico en cuanto a esfuerzo por medio de **rodillos de guía y cuchilla con rodamientos de bolas**. Incluye cuchillas de recambio.

Aplicación:

Especial para cortar tubos de acero VA y C galvanizados (hasta 3 mm de grosor de pared), pero también tubos de aluminio y de cobre.

Descripción técnica

para Ø exterior tubo	6 - 35 mm
Ø de la moleta	22 mm
Moleta perforación	8 mm
Moleta anchura	8 mm
Tipo de producto	Cortatubos

Accesorios

Juego de rodamientos de bolas 6 piezas	819479
--	--------

Perno de ruedecillas	819476
Juego de pernos de ruedecillas 2 piezas	819478
Juego de cuchillas de recambio, 2 piezas	819480
Desbarbador interior / exterior de acero fino para Ø tubo de hasta 35 mm	814920 35