



Juego de destornilladores para electricistas para Phillips, con mango Kraftform completamente aisladas, Número de destornilladores: 4



Datos de pedido

Número de pedido	668610 4
GTIN	4013288101990
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.

Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Suministro:

1 destornillador n.º 668600 de cada tamaño: Tam. 1; 2; 3; 4

Descripción técnica

Número de destornilladores	4
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Soporte para tornillo Tipo 2	666425 2
Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 2	668600 2
Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 1	668600 1
Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 3	668600 3
Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 0	668600 0
Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 4	668600 4
Soporte para tornillo Tipo 3	666425 3