



Juego de destornilladores para electricistas para Phillips, con mango Kraftform completamente aisladas, Número de destornilladores: 5



Datos de pedido

Número de pedido	668610 5
GTIN	4013288102003
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.

Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Suministro:

1 destornillador n.º 668600 de cada tamaño: Tam. 0; 1; 2; 3; 4

Descripción técnica

Número de destornilladores	5
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 4

668600 4

Soporte para tornillo Tipo 2

666425 2

Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 3

668600 3

Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 2

668600 2

Soporte para tornillo Tipo 3

666425 3

Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 0

668600 0

Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 1

668600 1