



## Llave acodada para Phillips, Tamaño de ranura en cruz: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	669400 2
GTIN	7610733004348
Clase de artículo	63E

### Descripción

#### Ejecución:

Dos puntas acodadas a 90°. Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada y cromada. Puntas negras. Mango moleteado para una sujeción segura en entornos húmedos o aceitosos.

**Filos desplazados a 45° entre sí.** Para tornillos con ranura en cruz Phillips.

Para Ø de tornillos: 3,1 - 5,2 mm

Longitud total: 125 mm

### Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	2
Longitud total	125 mm
Para Ø de tornillos	3,1 - 5,2 mm
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Tipo de producto	Destornilladores