



Juego de destornilladores para electricistas para Pozidriv, con mango Kraftform completamente aisladas, Número de destornilladores: 5



Datos de pedido

Número de pedido	668710 5
GTIN	4013288102034
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.

Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Suministro:

1 destornillador n.º 668700 de cada tamaño: Tam. 0; 1; 2; 3; 4

Descripción técnica

Número de destornilladores	5
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Soporte para tornillo Tipo 3	666425 3
Destornillador para electricistas para Pozidriv, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 1	668700 1
Destornillador para electricistas para Pozidriv, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 4	668700 4
Destornillador para electricistas para Pozidriv, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 2	668700 2
Destornillador para electricistas para Pozidriv, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 0	668700 0
Destornillador para electricistas para Pozidriv, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 3	668700 3
Soporte para tornillo Tipo 2	666425 2