



Destornillador para electricistas para Pozidriv, con mango Kraftform completamente aisladas, Tamaño de ranura en cruz: 0



Datos de pedido

Número de pedido	668700 0
GTIN	4013288032782
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Cada destornillador se comprueba por separado en baño de agua con respecto a la ruptura de tensión.

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.

Varilla de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Tamaño de ranura en cruz	0
Punta de varilla	negro
Longitud total	161 mm
Para Ø de tornillos	hasta 2 mm
Quality Dress	165 i PZ VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv

Tipo de producto

Destornilladores