



## Destornillador para electricistas para Pozidriv, con mango Kraftform completamente aisladas, Tamaño de ranura en cruz: 3



### Datos de pedido

Número de pedido	668700 3
GTIN	4013288029850
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Cada destornillador se comprueba por separado en baño de agua con respecto a la ruptura de tensión.

**Mango Kraftform** de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.

**Varilla** de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.

#### Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

### Descripción técnica

Para Ø de tornillos	5,3 – 7,2 mm
Longitud de cuchilla cortante	150 mm
Punta de varilla	Lasertip
Tamaño de ranura en cruz	3
Longitud total	262 mm
Quality Dress	165 i PZ VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv

Tipo de producto

Destornilladores