

**Garant****Sierra de tracción con afilado en cruz, Longitud hoja: 250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	581730 250
GTIN	4045197910400
Clase de artículo	58Z

**Descripción****Ejecución:**

Sierra de tracción compacta con **mango ergonómico de 2 componentes de fundición de aluminio** y orificio para enganche. **Enclavamiento exacto en 3 niveles** para trabajar de forma segura con cierre de fuerza.

Hoja de sierra de tracción con **ranura en cruz precisa, dentado trapecial** y un grosor de hoja de 0,9 mm. **Recubrimiento de capa fina resistente** para reducir la fricción y la adhesión de las virutas. **Listón dentado templado por impulsiones** con **triscado uniforme** para una agudeza de larga duración y un corte recto.

**Aplicación:**

Ideal para **cortes transversales a la fibra**. Corte rápido y recto con **esfuerzo mínimo**.

**Descripción técnica**

Dientes por pulgada	9
Longitud hoja	250 mm
Tipo de producto	Sierra tracción

**Accesorios**

Hoja de sierra de recambio. Longitud hoja 250 mm	581735 250
--	------------