



Destornillador de relojero para ranura con 4 láminas cortantes



Datos de pedido

Número de pedido	669500
GTIN	4045197379894
Clase de artículo	62F

Descripción

Ejecución:

Empuñadura de latón estriada, niquelada, con mandril de pinza para la fijación de las puntas. Extremo de mango giratorio. Parte de mango hueca para almacenamiento puntas.

Material:

Varillas de acero al cromovanadio, mango de latón, niquelado.

Contenido:

4 varillas;
1,5; 2; 2,5; 3 mm

Descripción técnica

Longitud total	120 mm
Perfil de salida	Destornillador Plano
Tipo de producto	Destornilladores