


**ROTHENBERGER**

## Rebordeador de tubos doble completo



### Datos de pedido

Número de pedido	820900
GTIN	4004625260135
Clase de artículo	86B

### Descripción

**Ejecución:**

Aparato base de fundición de acero con 2 bloques de sujeción, 5 insertos rebordeadores (4,75 - 10 mm) y 1 pieza de presión 90°. El aparato se puede sujetar en cualquier tornillo de banco normal.

**Bloques de sujeción** para Ø de tubo 4,75; 5; 6; 8; 9 y 10 mm. Un lado recto para reborde de 180°; un lado avellanado para reborde de 90°.

**Insertos rebordeadores** para Ø de tubo 4,75-5; 6; 8; 9 y 10 mm para reborde con forma F y E.

**Pieza de presión 90°** para reborde D y E.

**Aplicación:**

Para rebordes dobles de acuerdo con la norma (DIN 74234) en tuberías de freno y de refrigerante, etc., para hidráulica y neumática. Para tubos de acero estirados sin costura y tubos enrollados de pared doble (tubos Bundy).

**Idóneo para :**

Reborde D-E-F según DIN 74234.

### Descripción técnica

Tipo de producto	Bordonera
------------------	-----------

### Accesorios

Pieza de presión Tipo 1652	820950 1652
Par de bloques de sujeción Tipo M	820970 M
Inserto rebordeador métrico Tipo 8	820930 8
Inserto rebordeador métrico Tipo 6	820930 6
Inserto rebordeador métrico Tipo 10	820930 10
Inserto rebordeador métrico Tipo 4,75/5	820930 4,75/5
Inserto rebordeador métrico Tipo 9	820930 9