

ROLLER**Terrajas de mano ajustables "Central" completa con maletín de chapa, Tipo: 1/2-114****Datos de pedido**

Número de pedido	820300 1/2-114
GTIN	4044942047507
Clase de artículo	84B

Descripción**Ejecución:**

Cambio rápido de cabezal de corte por inserción simple en la cabeza de carraca con bloqueo rápido. Cabezales de corte con guía de tubo larga y mordazas de corte ajustadas con precisión. Mordazas de corte especialmente resistentes al desgaste e intercambiables. Carraca convertible para paso a la derecha o a la izquierda. Adecuado con mordazas de corte giradas también para realizar cortes de rosca profundos en la pared (en tubuladuras cortas ya instaladas). No apropiado para tubos VA.

Aplicación:

Terraja manejable y ligera para llevar al lugar de montaje. **El reducido Ø de cabezal permite su uso en zonas estrechas.**

Idóneo para:

Roscas Whitworth de tubos según DIN 2999 **cónica 1:16.**

Contenido:

Cabezales de corte correspondientes, 1 unidad de cada tam. (para rosca Whitworth de tubo): 1/2; 3/4; 1; 1,1/4 pulgadas;
Brazo de carraca: 1 ud.

Nota:

Las piezas siguientes también se pueden suministrar a petición:

- **Brazo de carraca nº 820600**

- **Maletín de chapa de acero n° 820620**
- **Cabezales de corte completos con mordazas n° 820650, así como mordazas de recambio n.º 820670.**

En el pedido indicar el tamaño deseado.

Descripción técnica

Número de brazos de trinquete	1
Cabezal de corte para roscas de tubo Whithworth	1/2; 3/4; 1; 1.1/4 pul
Norma	DIN EN 10226
Embalaje	Maletín de chapa de acero
Tipo de producto	Terraja de mano

Accesorios

Cabezal de corte con mordazas Tipo de rosca R1/2	820650 R1/2
Caja de chapa de acero para el transporte de la terraja de mano "Central" Tipo C1.1/4	820620 C1.1/4
Cabezal de corte con mordazas Tipo de rosca R3/4	820650 R3/4
Cabezal de corte con mordazas Tipo de rosca R1.1/4	820650 R1.1/4
Brazo de carraca "Central" Tipo C1.1/4	820600 C1.1/4
Cabezal de corte con mordazas Tipo de rosca R1	820650 R1