

**Mazo con mango de 3 componentes, Peso sin mango: 1,25kg****Datos de pedido**

Número de pedido	751020 1,25
GTIN	8024886007351
Clase de artículo	76D

**Descripción****Ejecución:**

Cabeza de mazo forjada en estampa. Planos templados y revenidos conforme a las prescripciones, cabeza pintada de negro, superficies de trabajo pulidas.

Mazo con **mango de 3 componentes** irrompible (alma de aluminio, componentes de poliamida y caucho), mango con collar protector unido por forjado y cubierta protectora adicional. Ventaja: irrompible, ergonómico, antideslizante, **libre de vibraciones y protector de las articulaciones**.

**Norma:**

**DIN 6475**

**Material:**

Acero especial para herramientas.

**Nota:**

**¡CUIDADO!**

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 751010

**Descripción técnica**

Longitud de mango	260 mm
Peso sin mango	1,25 kg
Tipo de producto	Martillo

