

ROLLER**Terrajas de mano ajustables "Central" completa con maletín de chapa, Tipo: 3/8-2****Datos de pedido**

Número de pedido	820300 3/8-2
GTIN	4044942047514
Clase de artículo	84B

Descripción**Ejecución:**

Cambio rápido de cabezal de corte por inserción simple en la cabeza de carraca con bloqueo rápido. Cabezales de corte con guía de tubo larga y mordazas de corte ajustadas con precisión. Mordazas de corte especialmente resistentes al desgaste e intercambiables. Carraca convertible para paso a la derecha o a la izquierda. Adecuado con mordazas de corte giradas también para realizar cortes de rosca profundos en la pared (en tubuladuras cortas ya instaladas). No apropiado para tubos VA.

Aplicación:

Terraja manejable y ligera para llevar al lugar de montaje. **El reducido Ø de cabezal permite su uso en zonas estrechas.**

Idóneo para:

Roscas Whitworth de tubos según DIN 2999 **cónica 1:16.**

Contenido:

Cabezales de corte correspondientes, 1 unidad de cada tam. (para rosca Whitworth de tubo): 3/8; 1/2; 3/4; 1;

1,1/4; 1,1/2; 2 pulgadas

Brazo de carraca: 2 uds.

Nota:

Las piezas siguientes también se pueden suministrar a petición:

- **Brazo de carraca nº 820600**
- **Maletín de chapa de acero nº 820620**
- **Cabezales de corte completos con mordazas nº 820650, así como mordazas de recambio n.º 820670.**

En el pedido indicar el tamaño deseado.

Descripción técnica

Número de brazos de trinquete	2
Cabezal de corte para roscas de tubo Whithworth	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 pul
Norma	DIN EN 10226
Embalaje	Maletín de chapa de acero
Tipo de producto	Terraja de mano

Accesorios

Cabezal de corte con mordazas Tipo de rosca R3/4	820650 R3/4
Cabezal de corte con mordazas Tipo de rosca R1/2	820650 R1/2
Cabezal de corte con mordazas Tipo de rosca R1.1/4	820650 R1.1/4
Cabezal de corte con mordazas Tipo de rosca R2	820650 R2
Caja de chapa de acero para el transporte de la terraja de mano "Central" Tipo C2	820620 C2
Cabezal de corte con mordazas Tipo de rosca R3/8	820650 R3/8
Cabezal de corte con mordazas Tipo de rosca R1.1/2	820650 R1.1/2
Cabezal de corte con mordazas Tipo de rosca R1	820650 R1
Brazo de carraca "Central" Tipo C2	820600 C2
Brazo de carraca "Central" Tipo C1.1/4	820600 C1.1/4