



Mazo con mango de 3 componentes, Peso sin mango: 2kg



Datos de pedido

Número de pedido	751020 2
GTIN	8024886012713
Clase de artículo	76D

Descripción

Ejecución:

Cabeza de mazo forjada en estampa. Planos templados y revenidos conforme a las prescripciones, cabeza pintada de negro, superficies de trabajo pulidas.

Mazo con **mango de 3 componentes** irrompible (alma de aluminio, componentes de poliamida y caucho), mango con collar protector unido por forjado y cubierta protectora adicional. Ventaja: irrompible, ergonómico, antideslizante, **libre de vibraciones y protector de las articulaciones**.

Norma:

DIN 6475

Material:

Acero especial para herramientas.

Nota:

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 751010

Descripción técnica

Peso sin mango	2 kg
Longitud de mango	280 mm
Tipo de producto	Martillo

