

 ROTHENBERGER

Tenazas monomanuales para curvar tubos con 4 segmentos de flexión, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	821100 1
GTIN	4004625241318
Clase de artículo	86B

Descripción

Ejecución:

Tenazas para curvar tubos en construcción de chapa de acero con mecanismo de cremallera. Los segmentos de flexión y la contraplaca se fijan por acoplamiento. Para cada \varnothing de tubo se precisa un segmento de flexión propio o una contraplaca.

Aplicación:

Para tubos **de cobre** y **de aluminio** de \varnothing 5 a 12 mm y para **tubos de acero dulce de pared delgada** de \varnothing 5 a 10 mm. Ángulo de doblado hasta 90 °.

Contenido:

1 segmento de flexión de cada tubo con \varnothing exterior: 5, 6, 8 y 10 mm

Contraplaca n.º 821135: 1 ud.

Tenaza para curvar tubos n.º 821145: 1 ud.

Caja de plástico LxAxH: 260 x 245 x 85 mm

Nota:

La contraplaca n.º 821135 y las tenazas para curvar tubos n.º 821145, así como el segmento de flexión adecuado, también se pueden suministrar por separado bajo pedido.

Descripción técnica

Número de contraplacas	1
Número de alicates de doblado de tubos	1
Número de segmentos de curvadora	4

Accesorios

Contraplaca para n.º 821145	821135
Segmento de curvadora para n.º 821145 Tipo 10	821125 10
Tenaza monomanual para curvar tubos sin juego de flexión	821145
Segmento de curvadora para n.º 821145 Tipo 6	821125 6
Segmento de curvadora para n.º 821145 Tipo 8	821125 8
Segmento de curvadora para n.º 821145 Tipo 5	821125 5