



## Tenazas monomanuales para curvar tubos con 4 segmentos de flexión, Tipo: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	821100 2
GTIN	4004625241325
Clase de artículo	86B

### Descripción

#### Ejecución:

Tenazas para curvar tubos en construcción de chapa de acero con mecanismo de cremallera. Los segmentos de flexión y la contraplaca se fijan por acoplamiento. Para cada  $\varnothing$  de tubo se precisa un segmento de flexión propio o una contraplaca.

#### Aplicación:

Para tubos **de cobre** y **de aluminio** de  $\varnothing$  5 a 12 mm y para **tubos de acero dulce de pared delgada** de  $\varnothing$  5 a 10 mm. Ángulo de doblado hasta 90 °.

#### Contenido:

1 segmento de flexión de cada tubo con  $\varnothing$  exterior: 6, 8, 10 y 12 mm

Contraplaca n.º 821135: 1 ud.

Tenaza para curvar tubos n.º 821145: 1 ud.

Caja de plástico LxAxH: 260 x 245 x 85 mm

#### Nota:

La contraplaca n.º 821135 y las tenazas para curvar tubos n.º 821145, así como el segmento de flexión adecuado, también se pueden suministrar por separado bajo pedido.

### Descripción técnica

Número de segmentos de curvadora	4
Número de alicates de doblado de tubos	1
Número de contraplacas	1

---

## Accesorios

Tenaza monomanual para curvar tubos sin juego de flexión	821145
Segmento de curvadora para n.º 821145 Tipo 8	821125 8
Contraplaca para n.º 821145	821135
Segmento de curvadora para n.º 821145 Tipo 10	821125 10
Segmento de curvadora para n.º 821145 Tipo 6	821125 6
Segmento de curvadora para n.º 821145 Tipo 12	821125 12