

**CoolSpeed®****Carcasa de husillo de marcha rápida, Tipo: TB90****Datos de pedido**

Número de pedido	319991 TB90
GTIN	4045197911476
Clase de artículo	36D

**Descripción****Ejecución:**

Husillo de marcha rápida accionado con refrigerante (10 – 60 bar), velocidades de hasta 75 000 rpm.

**Aplicación:**

Aumento de la velocidad de avance y de corte, empleo sobre todo en herramientas de diámetro pequeño ( $\varnothing$  de mango 3 – 6 mm). Empleo para taladrar, desbarbar, grabar, limitado para fresar.

**Descripción técnica**

$\varnothing$ exterior D	16 mm
$\varnothing$ exterior D <sub>1</sub>	25,5 mm
Longitud mango L <sub>1</sub>	13,5 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	40 mm
L <sub>3</sub>	70 mm
Tipo de producto	Husillo de marcha rápida