

Garant**Mango martillo Hickory, cubierta protectora en mango y cuña anular,
Longitud de mango: 320mm**

Datos de pedido

Número de pedido	751650 320
GTIN	4045197379641
Clase de artículo	71D

Descripción

Ejecución:

Mango de martillo Hickory, forma curvada, con cubierta protect. de nailon en el mango y cuña anular.

Idóneo para:

Martillo de cerrajero GARANT n.º 750110 y Martillo blando GARANT n.º 754120 / 754160.

Idóneo para:

N.º 750110 con peso: 500 g

N.º 754120 / 754160 con Ø cabezal: 40; 50 mm

Nota:

Para martillo n.º 750110, tamaño 100 ver mango de recambio n.º 751700, tamaño 260.

Descripción técnica

para Ø de cabezal	40 mm
para Ø de cabezal	50 mm
Longitud de mango	320 mm
Material	madera de nogal negra
Protección mango	Nailon
Tipo de producto	Mango