



Destornillador para electrónica para Pozidriv ESD, Tamaño de ranura en cruz: 0



Datos de pedido

Número de pedido	669910 0
GTIN	4013288039149
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.

Varilla de acero de herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, punta negra.

Mango de herramienta de plástico antiestático, **apto para ESD.**

Aplicación:

Para trabajos en componentes electrónicos en zonas de riesgo electrostático.

Aislamiento eléctrico: EGB / ESD

Para Ø de tornillos: -2 mm

Longitud de cuchilla cortante: 60 mm

Longitud total: 157 mm

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	60 mm
Tamaño de ranura en cruz	0
Longitud total	157 mm
Para Ø de tornillos	-2 mm
Quality Dress	1555 PH ESD Micro
propiedad electrostática	EGB / ESD
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Destornilladores

