

Mango de mazo, curvado, Longitud de mango: 300mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 751900 300 |
| GTIN | 4028656485206 |
| Clase de artículo | 76D |

Descripción**Ejecución:**

De madera sin nudos de calidad 1a. Crecido de forma recta. Estructura de fibras paralela al eje del mango. La superficie está rectificada de forma lisa y encerada.

Norma:

DIN 5135

Idóneo para:

Martillos con ojos ovalados según DIN.

Nota:

No adecuado para martillo n.º 750125 y n.º 750810.

Descripción técnica

| | |
|---------------------|--------|
| Para mazos con peso | 2 kg |
| Longitud de mango | 300 mm |
| Tipo de producto | Mango |