



Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3, Tamaño de ranura en cruz / Longitud total: 1/89mm



Datos de pedido

Número de pedido	674220 1/89
GTIN	4013288191892
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

A partir del tamaño 3/89 con punta hexagonal continua.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Pozidriv DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.

Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	1
Longitud total	89 mm
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Quality Dress	855/4 Z PZ
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Herramienta de puntas