

Mango de mazo, curvado, Longitud de mango: 280mm**Datos de pedido**

Número de pedido	751900 280
GTIN	4018811572858
Clase de artículo	76D

Descripción**Ejecución:**

De madera sin nudos de calidad 1a. Crecido de forma recta. Estructura de fibras paralela al eje del mango. La superficie está rectificada de forma lisa y encerada.

Norma:

DIN 5135

Idóneo para:

Martillos con ojos ovalados según DIN.

Nota:

No adecuado para martillo n.º 750125 y n.º 750810.

Descripción técnica

Longitud de mango	280 mm
Para mazos con peso	1,5 kg
Tipo de producto	Mango