



## Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3, Tamaño de ranura en cruz / Longitud total: 1/152mm



### Datos de pedido

Número de pedido	674220 1/152
GTIN	4013288031259
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

A partir del tamaño 3/89 con punta hexagonal continua.

#### Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Pozidriv DIN 3128.

#### Norma:

**DIN ISO 1173**

#### Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.

### Descripción técnica

Longitud total	152 mm
Tamaño de ranura en cruz	1
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Quality Dress	855/4 Z PZ
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Herramienta de puntas