



## Punta para Pozidriv, 1/4 pulgadas E 6,3, Tamaño de ranura en cruz / Longitud total: 3mm



### Datos de pedido

Número de pedido	674220 3
GTIN	4013288015112
Clase de artículo	63H

### Descripción

**Ejecución:**

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

A partir del tamaño 3/89 con punta hexagonal continua.

**Aplicación:**

Para tornillos con ranura en cruz Pozidriv DIN 3128.

**Norma:**

**DIN ISO 1173**

**Material:**

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.

### Descripción técnica

Tamaño de ranura en cruz	3
Longitud total	50 mm
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Quality Dress	855/4 TZ PZ
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Tipo de producto	Herramienta de puntas