

HALDER**Martillo blando SIMPLEX con bocas de plástico, rojo, Ø de carcasa / Material: 30Gmm****Datos de pedido**

Número de pedido	752900 30G
GTIN	4030618300137
Clase de artículo	73W

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.

Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.

Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Aplicación:

Tam. **A** = **carcasa de aluminio:** para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.

Tam. **G** = **carcasa de fundición maleable:** para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.º 753400 y carcasa de martillo blando en el n.º 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con **A** = carcasa de aluminio; **G** = carcasa de fundición maleable.

Descripción técnica

Material carcasa	Fundición de acero
Peso	0,345 kg
Ø de superficies de impacto de los insertos	30 mm
Longitud total	300 mm
Longitud de cabeza con bocas	90 mm

Longitud de mango	260 mm
Material mango	Madera
Serie	Martillo blando SIMPLEX
Material inserto	Plástico, duro
Quality Dress	SIMPLEX
Color	rojo
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Martillo blando SIMPLEX, boca de plástico para Ø cabeza de martillo 30 mm	753600 30
Martillo blando SIMPLEX, boca de caucho compuesto para Ø cabeza de martillo 30 mm	753500 30
Martillo blando SIMPLEX, boca de superplástico para Ø cabeza de martillo 30 mm	753700 30
Mango de repuesto para martillo blando SIMPLEX para Ø de carcasa 30 mm	753400 30
Martillo blando SIMPLEX, boca de plástico TPE-soft para Ø cabeza de martillo 30 mm	753450 30
Carcasa de martillo blando SIMPLEX sin bocas, sin mango para Ø de carcasa / material 30G mm	753310 30G