



Martillo blando SIMPLEX con bocas de superplástico, blanco, Ø de carcasa / Material: 80Gmm



Datos de pedido

Número de pedido	753100 80G
GTIN	4030618300212
Clase de artículo	73W

Descripción

Ejecución:

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.

Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.

Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Aplicación:

Tam. **A** = **carcasa de aluminio:** para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.

Tam. **G** = **carcasa de fundición maleable:** para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.º 753400 y carcasa de martillo blando en el n.º 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con **A** = carcasa de aluminio; **G** = carcasa de fundición maleable.

Descripción técnica

Longitud total	490 mm
Longitud de cabeza con bocas	165 mm
Material carcasa	Fundición de acero
Ø de superficies de impacto de los insertos	80 mm
Peso	2,66 kg

Material mango	Madera
Longitud de mango	400 mm
Serie	Martillo blando SIMPLEX
Material inserto	Superplástico, semiduro
Quality Dress	SIMPLEX
Color	blanco
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Martillo blando SIMPLEX, boca de caucho compuesto para Ø cabeza de martillo 80 mm	753500 80
Mango de repuesto para martillo blando SIMPLEX para Ø de carcasa 80 mm	753400 80
Carcasa de martillo blando SIMPLEX sin bocas, sin mango para Ø de carcasa / material 80G mm	753310 80G
Martillo blando SIMPLEX, boca de superplástico para Ø cabeza de martillo 80 mm	753700 80
Mango de repuesto para martillo blando SIMPLEX para Ø de carcasa 80L mm	753400 80L