

HALDER**Martillo blando SIMPLEX con bocas de superplástico, blanco, Ø de carcasa / Material: 100Gmm****Datos de pedido**

Número de pedido	753100 100G
GTIN	4030618300861
Clase de artículo	73W

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.

Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.

Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera. **Martillos a dos manos:** carcasa de fundición maleable; mango de madera de nogal negro.

Aplicación:

Tam. **A** = **carcasa de aluminio:** para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.

Tam. **G** = **carcasa de fundición maleable:** para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.º 753400 y carcasa de martillo blando en el n.º 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con **A** = carcasa de aluminio; **G** = carcasa de fundición maleable.

Descripción técnica

Peso	5,2 kg
Material mango	Nogal negro
Longitud de mango	900 mm
Longitud de cabeza con bocas	200 mm
Ø de superficies de impacto de los insertos	100 mm

Longitud total	1000 mm
Material carcasa	Fundición de acero
Serie	Martillo blando SIMPLEX
Material inserto	Superplástico, semiduro
Quality Dress	SIMPLEX
Color	blanco
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Martillo blando SIMPLEX, boca de superplástico para Ø cabeza de martillo 100 mm	753700 100
Mango de repuesto para martillo blando SIMPLEX para Ø de carcasa 100-125 mm	753400 100-125