



Martillo blando SIMPLEX con bocas de plástico, rojo, Ø de carcasa / Material: 50Gmm



Datos de pedido

Número de pedido	752900 50G
GTIN	4030618300151
Clase de artículo	73W

Descripción

Ejecución:

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.

Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.

Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Aplicación:

Tam. **A** = **carcasa de aluminio:** para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.

Tam. **G** = **carcasa de fundición maleable:** para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.º 753400 y carcasa de martillo blando en el n.º 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con **A** = carcasa de aluminio; **G** = carcasa de fundición maleable.

Descripción técnica

Longitud total	365 mm
Ø de superficies de impacto de los insertos	50 mm
Longitud de mango	310 mm
Material carcasa	Fundición de acero
Longitud de cabeza con bocas	135 mm

Peso	1,12 kg
Material mango	Madera
Serie	Martillo blando SIMPLEX
Material inserto	Plástico, duro
Quality Dress	SIMPLEX
Color	rojo
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Martillo blando SIMPLEX, boca de caucho compuesto para Ø cabeza de martillo 50 mm	753500 50
Carcasa de martillo blando SIMPLEX sin bocas, sin mango para Ø de carcasa / material 50G mm	753310 50G
Martillo blando SIMPLEX, boca de plástico para Ø cabeza de martillo 50 mm	753600 50
Martillo blando SIMPLEX, boca de plástico TPE-soft para Ø cabeza de martillo 50 mm	753450 50
Martillo blando SIMPLEX, boca de metal blando para Ø cabeza de martillo 50 mm	754000 50
Martillo blando SIMPLEX, boca de superplástico para Ø cabeza de martillo 50 mm	753700 50
Mango de repuesto para martillo blando SIMPLEX para Ø de carcasa 50 mm	753400 50
Carcasa de martillo blando SIMPLEX sin bocas, sin mango para Ø de carcasa / material 50A mm	753310 50A