



Punta de precisión para perfil combinado, 1/4 pulgadas E 6,3, Tamaño del perfil / Longitud total: 2mm



Datos de pedido

Número de pedido	674235 2
GTIN	7610733221219
Clase de artículo	63E

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Aplicación:

Para tornillos con arandela incorporada (combinación de perfil ranurado y Pozidriv).

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.

Descripción técnica

Longitud total	50 mm
Tamaño del perfil	2
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Quality Dress	PrecisionBits
Perfil de salida	Destornillador de perfil combinado Pozidriv/ranura
Tipo de producto	Herramienta de puntas

