



Martillo blando SIMPLEX con bocas de superplástico, blanco, Ø de carcasa / Material: 30Gmm



Datos de pedido

Número de pedido	753100 30G
GTIN	4030618300175
Clase de artículo	73W

Descripción

Ejecución:

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.

Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.

Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Aplicación:

Tam. **A** = **carcasa de aluminio:** para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.

Tam. **G** = **carcasa de fundición maleable:** para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.º 753400 y carcasa de martillo blando en el n.º 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con **A** = carcasa de aluminio; **G** = carcasa de fundición maleable.

Descripción técnica

Material mango	Madera
Longitud de cabeza con bocas	90 mm
Material carcasa	Fundición de acero
Longitud total	300 mm
Ø de superficies de impacto de los insertos	30 mm

Peso	0,32 kg
Longitud de mango	260 mm
Serie	Martillo blando SIMPLEX
Material inserto	Superplástico, semiduro
Quality Dress	SIMPLEX
Color	blanco
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Martillo blando SIMPLEX, boca de plástico TPE-soft para Ø cabeza de martillo 30 mm	753450 30
Martillo blando SIMPLEX, boca de caucho compuesto para Ø cabeza de martillo 30 mm	753500 30
Mango de repuesto para martillo blando SIMPLEX para Ø de carcasa 30 mm	753400 30
Martillo blando SIMPLEX, boca de plástico para Ø cabeza de martillo 30 mm	753600 30
Carcasa de martillo blando SIMPLEX sin bocas, sin mango para Ø de carcasa / material 30G mm	753310 30G
Martillo blando SIMPLEX, boca de superplástico para Ø cabeza de martillo 30 mm	753700 30