

HALDER**Martillo blando SIMPLEX sin bocas, con mango, Ø de carcasa / Material: 60Gmm****Datos de pedido**

Número de pedido	753300 60G
GTIN	2050001004611
Clase de artículo	73W

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.

Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.

Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Aplicación:

Tam. **A** = **carcasa de aluminio:** para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.

Tam. **G** = **carcasa de fundición maleable:** para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.º 753400 y carcasa de martillo blando en el n.º 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con **A** = carcasa de aluminio; **G** = carcasa de fundición maleable.

Descripción técnica

Ø de carcasa	60 mm
Material carcasa	Fundición de acero
Longitud de mango	340 mm
Ø de superficies de impacto de los insertos	60 mm

Longitud de cabeza con bocas	145 mm
Longitud total	405 mm
Serie	Martillo blando SIMPLEX
Tipo de producto	Carcasa de martillo blando

Accesorios

Martillo blando SIMPLEX, boca de metal blando para Ø cabeza de martillo 60 mm	754000 60
Mango de repuesto para martillo blando SIMPLEX para Ø de carcasa 60 mm	753400 60
Martillo blando SIMPLEX, boca de plástico TPE-soft para Ø cabeza de martillo 60 mm	753450 60
Martillo blando SIMPLEX, boca de superplástico para Ø cabeza de martillo 60 mm	753700 60
Martillo blando SIMPLEX, boca de caucho compuesto para Ø cabeza de martillo 60 mm	753500 60
Martillo blando SIMPLEX, boca de plástico para Ø cabeza de martillo 60 mm	753600 60
Carcasa de martillo blando SIMPLEX sin bocas, sin mango para Ø de carcasa / material 60G mm	753310 60G