

Garant

Juego de avellanadores cónicos de precisión, largos, n.º 150377 con caja 90°, TiAlN, Cantidad de avellanadores: 6

**Datos de pedido**

Número de pedido	150375 6
GTIN	4045197912220
Clase de artículo	11M

Descripción**Ejecución:**

Práctico para montaje y talleres.

Avellanador cónico de precisión n.º 150377, **con mango largo.**

Aplicación:

Avellanador cónico de precisión sin vibración para la producción de avellanados **exactos y redondos de 90°.**

Contenido:

1 avellanador de cada: Tam. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Suministro:

Juego de avellanador cónico de 6 piezas con caja.

Descripción técnica

Número de filos Z	3
Cantidad de avellanadores	6
Recubrimiento	TiAlN

Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Material de corte	HSS
División de las cuchillas del avellanador	desigual
Norma	Norma de fábrica
Mango	Mango cilíndrico con h9
anillo de color	verde
Tipo de producto	Avellanador escalonado y cónico

Accesorios

Avellanador cónico de precisión, largo 90° Ø exterior Dc 16,5 mm	150377 16,5
Avellanador cónico de precisión, largo 90° Ø exterior Dc 6,3 mm	150377 6,3
Avellanador cónico de precisión, largo 90° Ø exterior Dc 8,3 mm	150377 8,3
Avellanador cónico de precisión, largo 90° Ø exterior Dc 10,4 mm	150377 10,4
Avellanador cónico de precisión, largo 90° Ø exterior Dc 20,5 mm	150377 20,5
Avellanador cónico de precisión, largo 90° Ø exterior Dc 12,4 mm	150377 12,4