



Mango con anillo de retención, Hexágono del mango: 6,3



Datos de pedido

Número de pedido	675000 6,3
GTIN	4013288191489
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.

Mango de acoplamiento según DIN 7427 B con anillo de retención.

- **Asientos para puntas C 6,3 y E 6,3.**
- **El casquillo se enclava en la posición abierta. Al introducir una punta, esta se bloquea automáticamente.**
- **Incluso las puntas más pequeñas se pueden retirar sin problemas, ya que el casquillo separa la punta del imán.**
–cambio de punta rápido, siempre con una sola mano.

Nota:

Mango de acoplamiento de marcha libre Rapidaptor disponible a través de nuestra eShop (n.º 675035 tam. 6,3F).

Descripción técnica

Hexágono del mango	6,3 mm
Longitud total	57 mm
Accionamiento del lado de la máquina	E 6,3 (1/4 pulgada)
Salida hexagonal	D 6,3 (1/4 pulgada)
Quality Dress	890/4/1
apto para máquinas	sí
Tipo de producto	Soporte para puntas

