

**Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3, Perfil Torx Plus®: 6IP****Datos de pedido**

Número de pedido	674252 6IP
GTIN	7610733245161
Clase de artículo	63E

Descripción**Ejecución:**

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

Aplicación:

Para todos los tornillos del sistema de atornillado Torx Plus® superresistente. Los tornillos Torx Plus® se emplean cada vez más en atornillados de plaquitas reversibles o de mecanismos de accionamiento, entre otras aplicaciones.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.

Descripción técnica

Perfil Torx Plus®	6IP
Longitud total	50 mm
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Quality Dress	PrecisionBits
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
Tipo de producto	Herramienta de puntas

