



Mango con imán / acoplamiento rápido, Hexágono del mango: 6,3K



Datos de pedido

Número de pedido	675020 6,3K
GTIN	4013288095626
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.

Mango de acoplamiento **Rapidaptor** con **acoplamiento rápido** automático e imán para puntas C 6,3 y E 6,3 (el imán sujeta el tornillo).

- **Asientos para puntas C 6,3 y E 6,3.**
- **El casquillo se enclava en la posición abierta. Al introducir una punta, esta se bloquea automáticamente.**
- **Incluso las puntas más pequeñas se pueden retirar sin problemas, ya que el casquillo separa la punta del imán.**
–cambio de punta rápido, siempre con una sola mano.

Nota:

Mango de acoplamiento de marcha libre Rapidaptor disponible a través de nuestra eShop (n.º 675035 tam. 6,3F).

Descripción técnica

Hexágono del mango	6,3 mm
Longitud total	52 mm
Salida hexagonal	D 6,3 (1/4 pulgada)
Accionamiento del lado de la máquina	E 6,3 (1/4 pulgada)
Quality Dress	889/4/1 K
apto para máquinas	sí

Tipo de producto

Soporte para puntas