



Martillo de plástico con bocas de poliuretano, Ø cabeza de martillo: 40mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 754200 40 |
| GTIN | 4013288001535 |
| Clase de artículo | 73C |

Descripción

Ejecución:

Pieza central resistente, de fundición a presión de cinc, con cubierta protectora en el mango y bocas resistentes a los golpes. Con mango curvado.

Con bocas que no se astillan y resistentes a la abrasión, de **poliuretano** (pardo rojizo).

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto a inserto de poliuretano de recambio, ver n.º 754300; en cuanto a mango de recambio, ver n.º 754400.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Material mango | Fresno |
| Peso | 0,656 kg |
| Ø cabeza de martillo | 40 mm |
| Longitud de mango | 320 mm |
| Ø de carcasa | 40 mm |
| Longitud de cabeza con bocas | 110 mm |
| Serie | 102 |
| Material inserto | Uretano, semiduro |

| | |
|----------------------|----------|
| Quality Dress | 102 |
| antirrebote | no |
| Insertos combinables | sí |
| Tipo de producto | Martillo |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| Boca de recambio Cellidor Ø cabeza de martillo 40 mm | 754600 40 |
| Mango de martillo de madera de fresno con cuña para Ø cabeza de martillo 40 mm | 754400 40 |
| Boca de recambio poliuretano Ø cabeza de martillo 40 mm | 754300 40 |