



## Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgadas E 6,3, Anchura de filo / Longitud total: 5,5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	674257 5,5
GTIN	7610733221493
Clase de artículo	63E

### Descripción

#### Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 – 675050.

#### Aplicación:

Para tornillos de cabeza ranurada DIN 3127.

#### Norma:

**DIN ISO 1173**

#### Material:

Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.

### Descripción técnica

Longitud total	50 mm
Anchura de filo	5,5 mm
Grosor de filo	0,8 mm
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Quality Dress	PrecisionBits
Perfil de salida	Destornillador Plano
Tipo de producto	Herramienta de puntas

