



Martillo de plástico con bocas Cellidor, Ø cabeza de martillo: 22mm



Datos de pedido

Número de pedido	754500 22
GTIN	4013288001139
Clase de artículo	73C

Descripción

Ejecución:

Pieza central resistente, de fundición a presión de cinc, con cubierta protectora en el mango y bocas resistentes a los golpes. Con mango curvado.

Con bocas resistentes a los golpes **Cellidor** (amarillo).

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto a inserto Cellidor de recambio, ver n.º 754600; en cuanto a mango de recambio, ver n.º 754400.

Descripción técnica

Longitud de mango	250 mm
Peso	0,193 kg
Ø de carcasa	22 mm
Ø cabeza de martillo	22 mm
Material mango	Fresno
Longitud de cabeza con bocas	75 mm
Serie	100
Material inserto	Cellidor, amarillo, duro

Quality Dress	100
antirrebote	no
Insertos combinables	sí
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Boca de recambio poliuretano Ø cabeza de martillo 22 mm	754300 22
Boca de recambio Cellidor Ø cabeza de martillo 22 mm	754600 22
Mango de martillo de madera de fresno con cuña para Ø cabeza de martillo 22 mm	754400 22