



## Mango con imán / anillo de retención, Hexágono del mango: 5,5



### Datos de pedido

Número de pedido	675010 5,5
GTIN	4013288017659
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.

Mango de acoplamiento con imán y anillo de retención para puntas C 6,3 (el imán sujeta el tornillo).

- **Asientos para puntas C 6,3 y E 6,3.**
- **El casquillo se enclava en la posición abierta. Al introducir una punta, esta se bloquea automáticamente.**
- **Incluso las puntas más pequeñas se pueden retirar sin problemas, ya que el casquillo separa la punta del imán.**  
–cambio de punta rápido, siempre con una sola mano.

#### Nota:

Mango de acoplamiento de marcha libre Rapidaptor disponible a través de nuestra eShop (n.º 675035 tam. 6,3F).

### Descripción técnica

Hexágono del mango	5,5 mm
Longitud total	72 mm
Accionamiento del lado de la máquina	A 5,5 (5,5 mm)
Salida hexagonal	D 6,3 (1/4 pulgada)
Quality Dress	899/3/1
apto para máquinas	sí
Tipo de producto	Soporte para puntas

