



## Martillo de plástico con bocas Cellidor, Ø cabeza de martillo: 27mm



### Datos de pedido

Número de pedido	754500 27
GTIN	4013288001146
Clase de artículo	73C

### Descripción

#### Ejecución:

Pieza central resistente, de fundición a presión de cinc, con cubierta protectora en el mango y bocas resistentes a los golpes. Con mango curvado.

Con bocas resistentes a los golpes **Cellidor** (amarillo).

#### Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

#### Pieza de repuesto:

En cuanto a inserto Cellidor de recambio, ver n.º 754600; en cuanto a mango de recambio, ver n.º 754400.

### Descripción técnica

Ø cabeza de martillo	27 mm
Material mango	Fresno
Peso	0,276 kg
Longitud de mango	265 mm
Longitud de cabeza con bocas	90 mm
Ø de carcasa	27 mm
Serie	100
Material inserto	Cellidor, amarillo, duro

Quality Dress	100
antirrebote	no
Insertos combinables	sí
Tipo de producto	Martillo

## Accesorios

Boca de recambio poliuretano Ø cabeza de martillo 27 mm	754300 27
Boca de recambio Cellidor Ø cabeza de martillo 27 mm	754600 27
Mango de martillo de madera de fresno con cuña para Ø cabeza de martillo 27 mm	754400 27